

スライド開閉式鉄蓋 開閉方法



① マイナスドライバーで、キャップを外します。



② 専用ハンドルを、把手ボックスの穴に差し込みます。



③ 蓋を持ち上げて、受枠のスロープに沿って蓋を滑らせます。



④ 蓋を引上げて開口作業完成です。

※ MRHP、MRH 呼称7585、9100のハンドルは形状が写真と異なります(M-2型)

※ MRHP 呼称3040、MRCS 呼称7585、9100はスライド開閉式ではありません。